

Garant**VBGW 160408, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265469 G
GTIN	4045197895721
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,12 mmVoeding f : 0,04 - 0,12 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,12 mm
Snijkantuitvoering	G
Snijmateriaal	CBN
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min
Snedecondities	licht onderbroken

Snedecndities	continu
Snedecndities	sterk onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Soort	BU7220
ISO-code wisselplaat	VBGW 160408
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		