

**Garant**
**VBGW 160402, BU7220, Snijkantuitvoering: G**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	265463 G
GTIN	4045197895707
Artikelklasse	21H

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

 Snijdiepte  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mm

 Voeding  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/omw,

 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,2 mm
Soort	BU7220
Snijdiepte $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Snedecondities	continu
Snedecondities	sterk onderbroken

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min
Voeding $f$	0,04 - 0,12 mm/omw,
Snijkantuitvoering	G
Snijmateriaal	CBN
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	VBGW 160402
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		