

**VBW****Boutenvoorsnijtang CombiCUT®, Totale lengte: 370mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	722400 370
GTIN	4005887007896
Artikelklasse	73K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke voorsnijtang met inductief geharde, zijdelings versprongen snijkanten. Nastellen van de messen niet nodig. Gesmede aanslagen voorkomen onbedoeld verstellen. Gelakte buisarmen met ergonomische kunststof grepen.

**Toepassing:**

Voor het vlak afsnijden van uitstekende draden.

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.

**Opmerking:**

Reserve-messenkop alleen verkrijgbaar voor modellen vanaf 2004.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit harde draad tot Ø	4 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	7 mm
totale lengte	370 mm
Greep	ergonomische kunststof handvatten
Productieproces	matrijsgesmeed, voorsnijtang inductief gehard
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Producttype	Snijdende tang

