

Garant**Kracht-zijsnijtang, verchromd, met beklede grepen, Totale lengte: 160mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 723040 160 |
| GTIN | 4045197416988 |
| Artikelklasse | 71B |

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding.

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

Toepassing:

Voor elke draad (hoge standtijd ook bij harde draad). Extreem belastbaar voor de zwaarste omstandigheden.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Snijcapaciteit zachte draad tot Ø | 3,4 mm |
| Snijcapaciteit harde draad tot Ø | 2,5 mm |
| totale lengte | 160 mm |
| Snijcapaciteit pianodraad tot Ø | 2 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 |
| Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | verchromd |
| Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee |
| met inschakelbare openingsveer | nee |
| Producttype | Snijdende tang |