

**Garant****Kracht-zijsnijtang, verchromd, met beklede grepen, Totale lengte: 200mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	723040 200
GTIN	4045197417008
Artikelklasse	71B

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding.

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

**Toepassing:**

Voor elke draad (hoge standtijd ook bij harde draad). Extreem belastbaar voor de zwaarste omstandigheden.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

## Technische beschrijving

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4,2 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	3 mm
totale lengte	200 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang