

**Kracht-zijsnijtang, gepolijst, totale lengte: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	723150 250
GTIN	4003773034063
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding.

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

voor elke draad (hoge standtijd ook bij harde draad). Extreem belastbaar voor de zwaarste omstandigheden.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit harde draad tot Ø	3,5 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4,6 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	3 mm
totale lengte	250 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	gezwart, kop gepolijst
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang