

Garant**Krimp-wisselkop, Type: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	729626 10
GTIN	4045197293015
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Exacte **parallelpersing** met 4 synchroon aangedreven persbekken. Vierkantkrimping volgens DIN = optimale contactvlakken.

- **Exacte crimping door lineaire slag**
- **Meer toepassingsmogelijkheden en lagere kosten door gereedschaploos snelwisselsysteem**
- **Gegarandeerd gelijkblijvend goede crimpresultaten volgens DIN resp. EN door in de fabriek ingestelde wisselkoppen en in het basisgereedschap geïntegreerde dwangsluiting**
- **Het contact rust door de betrouwbaar werkende contactpositionering altijd correct in het crimpprofiel**
- **Ideaal voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen door kleine, handzame constructie.**

Toepassing:

Voor verwerking van adereindhulzen.

T.b.v. :

GARANT basisgereedschap nr. 729611.

Opmerking:

Andere wisselkoppen zijn op aanvraag leverbaar.

Voor draaddoorsnede: 0,08 - 10 mm²

Technische beschrijving

Voor draaddoorsnede

0,08 - 10 mm²