

**Garant****Krimp-wisselkop, Type: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	729626 16
GTIN	4045197293022
Artikelklasse	71B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Exacte **parallelpersing** met 4 synchroon aangedreven persbekken. Vierkantkrimpung volgens DIN = optimale contactvlakken.

- **Exacte crimping door lineaire slag**
- **Meer toepassingsmogelijkheden en lagere kosten door gereedschapsloos snelwisselsysteem**
- **Gegarandeerd gelijkblijvend goede crimpresultaten volgens DIN resp. EN door in de fabriek ingestelde wisselkoppen en in het basisgereedschap geïntegreerde dwangsluiting**
- **Het contact rust door de betrouwbaar werkende contactpositionering altijd correct in het crimpprofiel**
- **Ideaal voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen door kleine, handzame constructie.**

**Toepassing:**

Voor verwerking van adereindhulzen.

**T.b.v. :**

GARANT basisgereedschap nr. 729611.

**Opmerking:**

Andere wisselkoppen zijn op aanvraag leverbaar.

Voor draaddoorsnede: 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>

**Technische beschrijving**

Voor draaddoorsnede

2,5 - 16 mm<sup>2</sup>