

Garant**Zijsnijtang, verchromd, met beklede grepen, Totale lengte: 160mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	724840 160
GTIN	4045197417022
Artikelklasse	71B

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	2,8 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang