

**Zijsnijtang, verchromd, met beklede grepen, totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	724860 180
GTIN	4003773043706
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).
Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,5 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4 mm
totale lengte	180 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee

Producttype

Snijdende tang