

**Zijsnijtang, gepolijst, totale lengte: 110mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	724900 110
GTIN	4003773014324
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).  
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit harde draad tot Ø	1,2 mm
totale lengte	110 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gezwart, kop gepolijst
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee

met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang