



Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat, Bladbreedte b: 6,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	662200 6,5
GTIN	4013288003089
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmede kling, de bladen zijn nauwkeurig afgestemd op de genormaliseerde sleuven van de sleufschroeven.

Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen** vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

Staal van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.

Norm:

DIN 5265 Form A

Opmerking:

De beste standtijd voor genormaliseerde schroevendraaiers is gewaarborgd als de schroevendraaiers exact passend voor de genormaliseerde schroefsleuven worden gebruikt (zie tabelgedeelte). Beschadigen van de schroefsleuf wordt voorkomen door de juiste schroevendraaiermaat te kiezen.

Technische beschrijving

Meslengte	150 mm
Bladbreedte b	6,5 mm
Bladdikte a	1,2 mm
totale lengte	255 mm
Punt	Lasertip

Fabrikantnummer	334
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier