

**Zijsnijtang, verchromd VDE-isolatie, totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725300 180
GTIN	4003773033813
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).

Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,5 mm
totale lengte	180 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal

Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang