



## Zijsnijtang, verchromd aangegoten grepen volgens VDE, totale lengte: 160mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	725335 160
GTIN	4003773018155
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).

Tang verchromd, grepen met kunststof bekleed, **aangegoten grepen**.

**Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

#### Norm:

**DIN ISO 5749**

#### Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

### Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	aangegoten grepen
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)

Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang