

**Middensnijtang, Totale lengte: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725800 250
GTIN	4003773034070
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Met zeer sterke kop en inductief geharde snijkanten. Hardheid snijkanten ca. 64 HRC. Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Voordeel:

Minder krachtsinspanning dan bij zijsnijtangen met dezelfde lengte.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiaal:

Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, gesmeed en in meerdere stappen oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	250 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	5 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	3,5 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	3,8 mm
Norm	DIN ISO 5743
Greep	bekleed met kunststof
Kop	recht
Productieproces	Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 64 HRC

Materiaal	Chroom-vanadium- hoogrendement-staal
Oppervlak	Tang gezwart, kop gepolijst
Producttype	Snijdende tang