

**Zijsnijtang, verchroomd aangegoten grepen volgens VDE, totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725335 180
GTIN	4003773018179
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).

Tang verchroomd, grepen met kunststof bekleed, **aangegoten grepen**.

Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	180 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,5 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	aangegoten grepen
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)

Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	verchroomd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang