



Massief stalen lijmtang met speciale aandrukplaat, Spanwijdte: 1500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	861120 1500
GTIN	4045197657435
Artikelklasse	82C

Omschrijving

Uitvoering:

Rail en vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek van matrijsgesmeed staal, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad. Lange levensduur dankzij hittebestendige, speciale aandrukplaat met sinterstaalinleg, zwenkbaar tot 35°. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

Toepassing:

Voor zwaar en zeer zwaar gebruik bij het spannen van werkstukken in de constructiestaalbouw, bankwerkerij, auto-industrie, machinebouw enz. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken tot 35° worden gespannen. **Maximale aanklemdruk tot ca. 12000 N.**

Technische beschrijving

Spanwijdte	1500 mm
Doorsnede van de geleiderail	30x15 mm
Gewicht	6,7 kg

Uitsteeklengte	140 mm
Producttype	Lijmtang

Accessoires

Drukplaat Type GSP	861121 GSP
Drukplaat Type GSV	861121 GSV