



Testpomp 'RP 50-S'



Bestelgegevens

Bestelnummer	814890
GTIN	4004625602003
Artikelklasse	86A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstalen reservoir met corrosiebestendige coating en een inhoud van 12 liter. De manometer heeft een fijne schaalverdeling met internationale eenheden (bar, psi, MPa). Sleepwijzer voor eenvoudige bepaling van de ingestelde druk of drukdaling. Soepele krachtoverbrenging op drukzuiger door middel van ergonomische hendel. Onderhoudsvriendelijk dankzij smeernippel. Meting door testslang met staalwapening en aansluiting R 1/2".

Toepassing:

Druktest met water of olie, volgens nationale en internationale richtlijnen, van leidingsystemen en reservoirs (tot 60 bar).

Test- en drukbereik, met 20 psi-indeling: 0 - 860 psi

Test- en drukbereik, met 1 bar-indeling: 0 - 60 bar

Test- en drukbereik, met 0,1 MPa-indeling: 0 - 6 MPa

Reservoir lengte: 720 mm

Reservoir breedte: 170 mm

Reservoir hoogte: 260 mm

Technische beschrijving

Reservoir lengte	720 mm
------------------	--------

Test- en drukbereik, met 1 bar-indeling	0 - 60 bar
Reservoir hoogte	260 mm
Test- en drukbereik, met 0,1 MPa-indeling	0 - 6 MPa
Zuigvolume per slag	45 ml
Test- en drukbereik, met 20 psi-indeling	0 - 860 psi
Reservoir breedte	170 mm
Fabrikantnummer	RP 50-S
Producttype	Testpomp