



## Afstrip-zijsnijtang VDE-isolatie, totale lengte: 160mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	728780 160
GTIN	4003773040279
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Inductief geharde precisie-snijknanten (ca. 60 HRC) voor zachte draad. Precisie-strippessen voor eenaderige (massieve) draad 1,5 en 2,5mm<sup>2</sup>. Armen met dikwandig greepmateriaal **tot 1000V geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

#### Toepassing:

Ideaal voor elektrotechnisch installatiewerk.

#### Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, verchromde tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

### Technische beschrijving

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	2,5 mm
totale lengte	160 mm
Strippen voor draad-Ø	1,5 mm <sup>2</sup>
Strippen voor draad-Ø	2,5 mm <sup>2</sup>
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijknanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	verchromd

Producttype

Snijdende tang