


Garant**VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 7,5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG1294 7,5
GTIN	4045197907738
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**. Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Als nr. 202294.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	3
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Snijlengte L _c	19 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,04 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,05 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,2 mm
Totale lengte L	63 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	27 mm

Schachtvorm	HB
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Snijkant- $\varnothing D_c$	7,5 mm
Vrijloop- $\varnothing D_1$	7,3 mm
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Inhoud	5
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,5 \times D$ bij kanten
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	280 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	M
GG(G)	geschikt	90 m/min	K

Uni	geschikt
nat maximaal	geschikt
nat minimaal	geschikt
droog	beperkt geschikt
Lucht	geschikt

Accessoires

VHM-frees Ø e8 DC 7,5 mm

202294 7,5