

Garant**Buissnijder vr koper D:3->25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	818100
GTIN	4045197595638
Artikelklasse	81C

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem robuuste constructie voor zeer hoge belasting. Zuivere en betrouwbare snede door 4 op een rij geplaatste geleidingsrollen.

Basisdeel van spuitgietmagnesium. Met reservesnijwieltjes nr. 818110.

Voordeel:

Hoge standtijden door snijwiel met **TiN-coating**. Kracht- en tijdbesparend werken dankzij:

- **Ergonomische handgreep**
- **Lichte constructie**
- **Naaldgelagerde geleidingsrollen en snijwiel**
- **Uitneembare handafbramer met S20-kling met TiN-coating.**

Toepassing:

Multifunctioneel: voor het doorsnijden van VA-, aluminium, messing- en koperen pijpen.

Technische beschrijving

Snijwieltje boring	4,85 mm
Snijwieltje Ø	19 mm
Snijwieltje breedte	6,2 mm
voor uitwendige pijp-Ø	3 - 35 mm
Gewicht	335 g
Lengte	165 mm

Breedte	65 mm
Hoogte	40 mm
Aantal geleidingsrollen	4
Aantal snijwieltjes	1
geschikt voor pijpmateriaal	Koper
geschikt voor pijpmateriaal	Aluminium
geschikt voor pijpmateriaal	Messing
geschikt voor pijpmateriaal	VA
met ratelfunctie	nee
Producttype	Pijpsnijder

Accessoires

Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm	814920 35
Pen voor wieltje	819630
Schijfje buissnijder ref.E1240	818110
Geleidingsrollen-assortiment met naaldlager16-delig	818025