

Hartig

**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420542 50-75
GTIN	4250099600223
Artikelklasse	46P

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.** Geharde, geslepen meetspindel. Grotere nauwkeurigheid dan DIN 863. Vastzetting met klemborging. Met voorgespannen gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

**Toepassing:**

Door de directe aflezing van 5 µm met name geschikt voor de kwaliteitscontrole.

**Technische beschrijving**

Meettrommel-Ø	25 mm
Kalibratie	B1
Uitvoering spindel	gehard, geslepen
Spindel-Ø	8 mm
Aflezing	0,005 mm
Meetbereik	50 - 75 mm
Maximale afwijking	2 µm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Norm	Fabrieksnorm

Gevoeligheidsratel	ja
Isolerende handgreep	ja
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022000 100