


3M**VHB™ Power-tape, Producentaanduiding: GPH****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083784 GPH
GTIN	4054596233782
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend. GPH#110GF voor metalen, hoge temperaturen en vóór de poedercoating. **19 mm x 3 m.**

Toepassing:

Geschikt voor metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en een groot aantal kunststoffen. Voor binnen- en buitengebruik.

Lengte: 3 m

Breedte: 19 mm

Kleur: grijs

Temperatuurbestendig kortstondig tot: 230 °C

Temperatuurbestendig langdurig tot: 150 °C

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	GPH-110GF
Dikte	1,1 mm

Breedte	19 mm
Kleur	grijs
Lengte	3 m
Materiaal afdekking	Gesiliconiseerde PE-film
Aantal tapes	1
Magazijn luchtvochtigheid	40 - 65 %
Opslagtemperatuur	16 - 25 °C
Kleefkracht op staal	3,7 N/mm
Rekbaarheid	300 %
temperatuurbestendig tot	150 °C
Type plakband	dubbelzijdig
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Monteren
Dragermateriaal	PE
Lijm	Acrylaat
Bijzonderheid	vochtbestendig
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	dempend
Bijzonderheid	schuifbestendig
Bijzonderheid	bestand tegen hoge temperaturen
Minimale houdbaarheid	24 maand