

**3M****VHB™ Power-tape, Producentaanduiding: 5952F****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083785 5952F
GTIN	4054596308589
Artikelklasse	08M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Dubbelzijdige** hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend. Voor moeilijk te lijmen oppervlakken.

**Toepassing:**

Geschikt voor metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en een groot aantal kunststoffen. Voor binnen- en buitengebruik.

Lengte: 11 m

Breedte: 19 mm

Kleur: zwart

Temperatuurbestendig kortstondig tot: 150 °C

Temperatuurbestendig langdurig tot: 90 °C

**Technische beschrijving**

Fabrikantnummer	5952F
Dikte	1,1 mm
Lengte	11 m

Kleur	grijs
Breedte	19 mm
Materiaal afdekking	Gesiliconiseerde PE-film
Rekbaarheid	300 %
Kleefkracht op staal	5,5 N/mm
Bijzonderheid	dempend
Bijzonderheid	buigzaam
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 60 %
Aantal tapes	1
Type plakband	dubbelzijdig
Dragermateriaal	PE
Lijm	Acrylaat
Opslagtemperatuur	20 - 23 °C
Minimale houdbaarheid	12 maand
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Bevestigen
temperatuurbestendig tot	120 - 150 °C