

3M**VHB™ Power-tape, Producentaanduiding: 4991F****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083785 4991F
GTIN	4054596308541
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend. Zeer goede hechting op vrijwel alle materialen, voor universele toepassingen.

Toepassing:

Geschikt voor metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en een groot aantal kunststoffen. Voor binnen- en buitengebruik.

Lengte: 5,5 m

Breedte: 19 mm

Kleur: grijs

Temperatuurbestendig kortstondig tot: 150 °C

Temperatuurbestendig langdurig tot: 90 °C

Technische beschrijving

Dikte	2,3 mm
Breedte	19 mm
Fabrikantnummer	4991F

Kleur	grijs
Lengte	5,5 m
Materiaal afdekking	Gesiliconiseerde PE-film
Rekbaarheid	300 %
Dragermateriaal	PE
Toepassing	Binnen en buiten
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Maskeren
Kleefkracht op staal	4,5 N/mm
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 60 %
Opslagtemperatuur	20 - 23 °C
temperatuurbestendig tot	90 - 150 °C
Type plakband	dubbelzijdig
Aantal tapes	1
Lijm	Acrylaat
Bijzonderheid	dempend
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	vochtbestendig
Minimale houdbaarheid	12 maand