

**Garant****Buissnijder vr koper D:16->54mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	818150
GTIN	4045197595645
Artikelklasse	81C

**Omschrijving****Uitvoering:**

extreem robuuste constructie voor zeer hoge belasting. Zuivere en betrouwbare snede door 4 op een rij geplaatste geleidingsrollen. Basisdeel van spuitgietaluminium. Snelle spindelverstelling door ratelprincipe en terugtrekveer. Met reservesnijwieltjes nr. 818110.

**Voordeel:**

hoge standtijden door snijwiel met **TiN-coating**. Kracht- en tijdbesparend werken dankzij:

- **Ergonomische handgreep**
- **Lichte constructie**
- **Naaldgelagerde geleidingsrollen en snijwiel**
- **Uitneembare handafbramer met S20-kling met TiN-coating.**

**Toepassing:**

multifunctioneel: voor het doorsnijden van VA-, aluminium, messing- en koperen pijpen.

**Technische beschrijving**

voor uitwendige pijp-Ø	6 - 76 mm
Snijwieltje breedte	6,2 mm
Snijwieltje boring	4,85 mm
Snijwieltje Ø	19 mm
Gewicht	880 g
Lengte	245 - 325 mm

Hoogte	40 mm
Breedte	100 mm
Aantal geleidingsrollen	4
Aantal snijwieltjes	1
geschikt voor pijpmateriaal	Koper
geschikt voor pijpmateriaal	Aluminium
geschikt voor pijpmateriaal	Messing
geschikt voor pijpmateriaal	VA
met ratelfunctie	nee
Producttype	Pijpsnijder

## Accessoires

Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm	814920 35
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 54 mm	814920 54
Schijfje buissnijder ref.E1240	818110
Pen voor wieltje	819630
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 54E mm	814920 54E
Geleidingsrollen-assortiment met naaldlager16-delig	818035