

**3M****VHB™ Power-tape, Producentaanduiding: 4910F****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083785 4910F
GTIN	4054596308503
Artikelklasse	08M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Dubbelzijdige** hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend. Ideaal voor transparante verbindingen en materialen zoals glas.

**Toepassing:**

Geschikt voor metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en een groot aantal kunststoffen. Voor binnen- en buitengebruik.

Lengte: 11 m

Breedte: 19 mm

Kleur: transparant

Temperatuurbestendig kortstondig tot: 150 °C

Temperatuurbestendig langdurig tot: 90 °C

**Technische beschrijving**

Kleur	transparant
Breedte	19 mm

Fabrikantnummer	9410F
Lengte	11 m
Dikte	1 mm
Materiaal afdekking	Gesiliconiseerde PE-film
Type plakband	dubbelzijdig
Lijm	Acrylaat
Bijzonderheid	vochtbestendig
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	dempend
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Monteren
Minimale houdbaarheid	12 maand
Rekbaarheid	300 %
Opslagtemperatuur	20 - 23 °C
Aantal tapes	1
Dragermateriaal	PE
temperatuurbestendig tot	90 - 150 °C
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 60 %
Kleefkracht op staal	2,6 N/mm