



Tweearmige trekker, Type: 20



Bestelgegevens

Bestelnummer	880100 20
GTIN	4021176010088
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor buiten- en binnentrekopdrachten**). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-Ø. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.

Spanwijdte buiten: 40 - 200 mm

Spanwijdte binnen: 100 - 260 mm

Spandiepte tot: 150 mm

Vermogen: 6 t

Technische beschrijving

Spandiepte tot	150 mm
Spanwijdte binnen	100 - 260 mm
Vermogen	6 t

Spanwijdte buiten	40 - 200 mm
Buitenzeskant	22 mm
Aantal haken	2
maximaal draaimoment	150 Nm
Gewicht	3,22 kg
Producttype	Tweearmige trekker

Accessoires

Reserve-trekkerarmen, paar Type 2/150 mm	880200 2/150
Verlengde trekkerarmen, paar Type 2/300 mm	880300 2/300
Reserve-trekkerarmen (3 stuks) Type 2/150 mm	880220 2/150
Reservedrukspindel Type 2	880150 2