



Tweearmige trekker, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	880100 3
GTIN	4021176009686
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor buiten- en binnentrekopdrachten**). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-Ø. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.

Spanwijdte buiten: 65 - 250 mm

Spanwijdte binnen: 180 - 340 mm

Spandiepte tot: 200 mm

Vermogen: 8,5 t

Technische beschrijving

Vermogen	8,5 t
Spanwijdte binnen	180 - 340 mm
Spandiepte tot	200 mm

Spanwijdte buiten	65 - 250 mm
maximaal draaimoment	300 Nm
Aantal haken	2
Buitenzeskant	27 mm
Gewicht	7,12 kg
Producttype	Tweearmige trekker

Accessoires

Verlengde trekkerarmen, paar Type 3/300 mm	880300 3/300
Reserve-trekkerarmen, paar Type 3/200 mm	880200 3/200
Reservedrukspindel Type 3	880150 3
Reserve-trekkerarmen (3 stuks) Type 3/200 mm	880220 3/200
Verlengde trekkerarmen, paar Type 4/500 mm	880300 4/500