



Tweearmige trekker, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	880100 4
GTIN	4021176009761
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor buiten- en binnentrekopdrachten**). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-Ø. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.

Spanwijdte buiten: 80 - 520 mm

Spanwijdte binnen: 200 - 590 mm

Spandiepte tot: 200 mm

Vermogen: 12 t

Technische beschrijving

Spanwijdte binnen	200 - 590 mm
Spanwijdte buiten	80 - 520 mm
Vermogen	12 t

Spandiepte tot	200 mm
Aantal haken	2
maximaal draaimoment	400 Nm
Buitenzeskant	36 mm
Gewicht	14 kg
Producttype	Tweearmige trekker

Accessoires

Hydraulische spindel Type 1	880170 1
Reservedrukspindel Type 4	880150 4
Reserve-trekkerarmen (3 stuks) Type 3/200 mm	880220 3/200
Verlengde trekkerarmen, paar Type 4/500 mm	880300 4/500
Verlengde trekkerarmen, paar Type 3/300 mm	880300 3/300
Reserve-trekkerarmen, paar Type 3/200 mm	880200 3/200