

Garant**VCGT 050102, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Artikelklasse	211

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 m/min
Hoofdtoepassing	N
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	AF
Soort	HU7315-1
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Coating	ongecoat

ISO-code wisselplaat	VCGT 050102
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien