



## Amerikaanse overall Augsburg, zwartblauw / korenblauw, Confectiemaat DE: 48L



### Bestelgegevens

Bestelnummer	091477 48L
GTIN	5711074437870
Artikelklasse	04I

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Mascot® UNIQUE.** De ergonomische werkkledinglijn met goed doordachte details omvat een brede productrange in verschillende kleuren, maten en stofkwaliteiten. Bijzonder sterk dankzij driefvoudige platte naden.

**Amerikaanse overall** met verstelbare schouderbanden en regelbare band.

- **Binnenzak met klittenbandsluiting.**
- **Borstzak in contrasterende kleur met klep en geïntegreerd vak voor balpen en mobiele telefoon.**

#### Omschrijving:

Ergonomische pasvorm met voorgevormde pijpen en versterkte inzetstukken aan de binnenzijde van de pijpen en in het kruis.

- **Gulp met ritssluiting.**
- **Voorzakken en versterkte achterzakken.**
- **Beenzak met vak voor mobiele telefoon, klep en blinde drukknoppen.**
- **Zij- en duimstokzak.**
- **CORDURA®-versterkte kniezakken met klep. Kniebescherming van bovenaf toegankelijk.**
- **Gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met kniekussen nr. 091809.**

#### Opmerking:

Op aanvraag in andere kleuren, maten en stofkwaliteiten leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

**Amerikaanse overall** in de kleurencombinatie **korenblauw / zwartblauw** onder nr. 091479.

**Maat 46L – 56L** voor slanke maten. **Maat 46S – 56S** voor korte (buik)maten.

## Technische beschrijving

Serie	UNIQUE
Confectiemaat DE	48L
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	65% Polyester
Materiaalsamenstelling	35% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	270 g/m <sup>2</sup>
Kleding standaard	UV-standaard 801
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Wassen	60 °C Bonte was
Wassen	Geschikt voor industrieel wassen
Kleur	zwartblauw / korenblauw
Norm	EN 14404
Producttype	Tuinbroek

## Accessoires

Kniekussens Waterloo 1 paar Type KNEE	091809 KNEE
---------------------------------------	-------------