

**TOHX 090202 links, W30, Soort: BK6425****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268881 BK6425
GTIN	4047109224933
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 090202 links BK6425 Soort: BK6425

Spaanbreker: G12

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min

Snij snelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Snij snelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Neventoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfreen
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min

Snijmateriaal	HM
Soort	BK6425
Spaanbreker	G12
Hoekradius	0,2 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOHX 090202 L
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien