

 KOMET**TOHX 140305 links, W30, Soort: BK6425****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268883 BK6425
GTIN	4047109225077
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 140305 links BK6425 Soort: BK6425

Spaanbreker: G06

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/minSnijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min**Technische beschrijving**

Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Neventoepassing	M
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Spaanbreker	G06
Soort	BK6425
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes

Hoekradius	0,5 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOHX 140305 L
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien