


**DOHT 11T304 rechts, W60, Soort: K10**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	268856 K10
GTIN	4047109064744
Artikelklasse	24T

**Omschrijving**

DOHT 11T304 rechts K10 Soort: K10  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 200 m/min  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 300 - 500 m/min

**Technische beschrijving**

Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	200 m/min
Hoofdtoepassing	K
Snijnsnelheid $v_c$ Neventoepassing	300 - 500 m/min
Neventoepassing	N
Soort	K10
Snedecndities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,

ISO-code wisselplaat	DOHT 11T304 R
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Productnaamattribuut	W60
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien