



Waterdichte koffer 'Explorer', Type: 5326



Bestelgegevens

Bestelnummer	692930 5326
GTIN	8024482177014
Artikelklasse	64A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stevige koffer van zeer slagvaste kunststof, gevoerd met voorgestante schuimrubberblokken. Afsluitbaar met een hangslot nr. 085830 – 085875. Doorlopend hoge wanddikte voor grote stabiliteit. Drukdicht en chemisch resistent. Temperatuurbestendig van -33 tot 90 °C.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor bescherming, verpakking en transport van kwetsbare onderdelen en apparatuur.

Opmerking:

Allerlei andere koffergroottes, uitrustingsvarianten en accessoires op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Volume	53 l
Gewicht	11,3 kg

Buitenmaat hoogte	292 mm
Binnenmaat breedte	405 mm
Buitenmaat breedte	475 mm
Binnenmaat hoogte	250 mm
Aantal wielen	2
Binnenmaat lengte	538 mm
Buitenmaat lengte	627 mm
Belastbaarheid	37,2 kg
Aantal sloten	4
Aantal zijhandgrepen	2
IP-klasse	IP 67
Eigenschap koffer	Slagvast
Eigenschap koffer	stapelbaar
Eigenschap koffer	geschikt voor vliegtuigtransport
Producttype	Gereedschapstransportsysteem