

 KOMET**TOHX 090204 neutraal, W30, Soort: P25M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268887 P25M
GTIN	4047109036826
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 090204 neutraal P25M Soort: P25M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/minSnijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min**Technische beschrijving**

Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snijmateriaal	HM

Soort	P25M
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Neventoepassing	M
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOHX 090204 N
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	0 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien