



Waterdichte koffer 'Explorer', Type: 5822



Bestelgegevens

Bestelnummer	692930 5822
GTIN	8024482008721
Artikelklasse	64A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stevige koffer van zeer slagvaste kunststof, gevoerd met voorgestante schuimrubberblokken. Afsluitbaar met een hangslot nr. 085830 – 085875. Doorlopend hoge wanddikte voor grote stabiliteit. Drukdicht en chemisch resistent. Temperatuurbestendig van -33 tot 90 °C.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor bescherming, verpakking en transport van kwetsbare onderdelen en apparatuur.

Opmerking:

Allerlei andere koffergroottes, uitrustingsvarianten en accessoires op aanvraag leverbaar.

Eigenschap koffer: geschikt voor vliegtuigtransport

IP-klasse: IP 67

Buitenmaat lengte: 650 mm

Buitenmaat breedte: 510 mm

Buitenmaat hoogte: 245 mm

Binnenmaat lengte: 580 mm

Binnenmaat breedte: 440 mm

Binnenmaat hoogte: 220 mm

Technische beschrijving

Binnenmaat breedte	440 mm
Buitenmaat breedte	510 mm
Volume	56,1 l
Aantal zijhandgrepen	2
Binnenmaat hoogte	220 mm
Belastbaarheid	36,7 kg
Binnenmaat lengte	580 mm
Aantal sloten	4
Buitenmaat hoogte	245 mm
Buitenmaat lengte	650 mm
Gewicht	8,4 kg
IP-klasse	IP 67
Eigenschap koffer	Slagvast
Eigenschap koffer	stapelbaar
Eigenschap koffer	geschikt voor vliegtuigtransport
Producttype	Gereedschapstransportsysteem