


**DOHT 070202 rechts, W60, Soort: BK6425**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	268855 BK6425
GTIN	4047109225251
Artikelklasse	24T

**Omschrijving**

DOHT 070202 rechts BK6425 Soort: BK6425

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min

Snijnsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 100 - 180 m/min

**Technische beschrijving**

Snijnsnelheid $v_c$ Neventoepassing	100 - 180 m/min
Soort	BK6425
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm

ISO-code wisselplaat	DOHT 070202 R
Aantal wisselingen/snijanten	2
Productnaamattribuut	W60
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien