

 KOMET**TOHX 090204 neutraal, W30, Soort: BK8425**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268887 BK8425
GTIN	4047109180079
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 090204 neutraal BK8425 Soort: BK8425

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 260 m/minSnijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 160 m/min

Technische beschrijving

Soort	BK8425
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snedecondities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	HM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 260 m/min
Neventoepassing	M

Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Neventoepassing	120 - 160 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOHX 090204 N
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	0 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien