



Waterdichte koffer 'Explorer', Type: 7630



Bestelgegevens

Bestelnummer	692930 7630
GTIN	8024482008806
Artikelklasse	64A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stevige koffer van zeer slagvaste kunststof, gevoerd met voorgestante schuimrubberblokken. Afsluitbaar met een hangslot nr. 085830 – 085875. Doorlopend hoge wanddikte voor grote stabiliteit. Drukdicht en chemisch resistent. Temperatuurbestendig van -33 tot 90 °C.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor bescherming, verpakking en transport van kwetsbare onderdelen en apparatuur.

Opmerking:

Allerlei andere koffergroottes, uitrustingsvarianten en accessoires op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Buitenmaat breedte	560 mm
Binnenmaat breedte	485 mm

Volume	113,1 l
Aantal sloten	7
Gewicht	16,4 kg
Binnenmaat lengte	765 mm
Buitenmaat hoogte	355 mm
Buitenmaat lengte	860 mm
Aantal zijhandgrepen	2
Belastbaarheid	81,8 kg
Aantal wielen	2
Binnenmaat hoogte	305 mm
IP-klasse	IP 67
Eigenschap koffer	Slagvast
Eigenschap koffer	stapelbaar
Eigenschap koffer	geschikt voor vliegtuigtransport
Producttype	Gereedschapstransportsysteem