

**TOHX 140305 neutraal, W30, Soort: P25M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 140305 neutraal P25M Soort: P25M
Spaanbreker: G06
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,5 mm
Soort	P25M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	G06
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM

Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Neventoe passing	120 - 180 m/min
Snij snelheid v_c Hoofd toe passing	120 - 300 m/min
Neventoe passing	M
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOHX 140305 N
Aantal wisselingen/snikanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	0 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien