



DOHT 11T304 rechts, W60, Soort: P25M

Bestelgegevens

Bestelnummer	268856 P25M
GTIN	4047109064737
Artikelklasse	24T

Omschrijving

DOHT 11T304 rechts P25M Soort: P25M
 Voeding f: 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
 Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 100 - 180 m/min

Technische beschrijving

Soort	P25M
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Neventoepassing	M
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	100 - 180 m/min
Snededcondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	DOHT 11T304 R

Aantal wisselingen/snijanten	2
Productnaamattribuut	W60
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien