


 KOMET**WNHX 100404 rechts, W04, Soort: P25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268891 P25
GTIN	4047109072749
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WNHX 100404 rechts P25 Soort: P25
Spaanbreker: G18
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 100 - 180 m/min

Technische beschrijving

Neventoepassing	M
Spaanbreker	G18
Soort	P25
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm

Snij snelheid v_c Neventoepassing	100 - 180 m/min
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	WNHX 100404 R
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	W04
Spaanhoek	18 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien