


 KOMET**WOHX 080402 rechts, W01, Soort: P25M**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268901 P25M
GTIN	4047109057296
Artikelklasse	24T

## Omschrijving

WOHX 080402 rechts P25M Soort: P25M  
Spaanbreker: G06  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min  
Snijsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 120 - 180 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Neventoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min

Soort	P25M
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	G06
Snij snelheid $v_c$ Neventoepassing	120 - 180 m/min
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	WOHX 080402 R
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	W01
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien