


 KOMET
WOHX 06T302 rechts, W01, Soort: P25M

Bestelgegevens

Bestelnummer	268899 P25M
GTIN	4047109057067
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 06T302 rechts P25M Soort: P25M

Spaanbreker: G12

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/minSnijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Neventoepassing	M

Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	G12
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	P25M
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	WOHX 06T302 R
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W01
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien