

**TOHX 06T102 rechts, W30, Soort: BK6425****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268872 BK6425
GTIN	4047109224865
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 06T102 rechts BK6425 Soort: BK6425

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min

Snij snelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Soort	BK6425
Snij snelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Snededcondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Neventoepassing	M

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TOHX 06T102 R
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien