


TOHX 090202 rechts, W30, Soort: K10

Bestelgegevens

Bestelnummer	268874 K10
GTIN	4047109061866
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 090202 rechts K10 Soort: K10

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 m/min

Snij snelheid v_c Neventoepassing: 300 - 500 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	200 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	K
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Neventoepassing	300 - 500 m/min
Soort	K10
Snedecndities	continu

Neventoepassing	N
ISO-code wisselplaat	TOHX 090202 R
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien