

 KOMET**TOHX 06T102 links, W30, Soort: BK6425****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268878 BK6425
GTIN	4047109224674
Artikelklasse	24T

**Omschrijving**

TOHX 06T102 links BK6425 Soort: BK6425

Spaanbreker: G12

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/minSnijsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 120 - 180 m/min**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snijsnelheid $v_c$ Neventoepassing	120 - 180 m/min
Neventoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	G12
Hoekradius	0,2 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Soort	BK6425
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOHX 06T102 L
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien