

**TOHX 06T102 links, W30, Soort: K10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268879 K10
GTIN	4047109060548
Artikelklasse	24T

**Omschrijving**

TOHX 06T102 links K10 Soort: K10

Spaanbreker: G20

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 200 m/min

Snijnsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 300 - 500 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	K
Neventoepassing	N
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Soort	K10
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu

Snij snelheid $v_c$ Neventoepassing	300 - 500 m/min
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	200 m/min
Spaanbreker	G20
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOHX 06T102 L
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	20 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien